



TEC CONTROLLER

AB-TEC-20A

کنترلگر های موجود در بازار معمولاً به صورت on/off عمل می کنند و باعث نوسان های زیادی در دما می شوند. برای کم کردن این نوسانات نیاز است کنترل پیوسته ای روی جریان اعمال شود. دستگاه AB-TEC-20A دارای ثبات حرارتی بالایی بوده و می تواند به صورت مداوم مورد استفاده قرار بگیرد. این دستگاه یک کنترل پیوسته برای ثابت نگه داشتن دما فراهم می کند. تنظیمات PID می تواند توسط کاربر تنظیم شود.

| | |
|------------------|--------------------------|
| محدوده جریان TEC | 0-20A |
| محدوده ولتاژ TEC | 0-17 v |
| دقت جریان | $\pm(0.1\%+12\text{mA})$ |
| دقت ولتاژ | $\pm(0.1\%+5\text{ mv})$ |

021-29904039



09105908326-7



www.nooralaser.com

info@nooralaser.com



BELIEVE LIGHT